

## 1.5 NIZKE OMARE

**OM8** **NIZKE OMARE** / globina = 60 cm, obdelava zgornje plošče - lesena vezane plošča 28 mm, s finalno obdelavo HPL (high pressure laminate), 5mm ABS rob, obdelava omarice- laminat, vrata=HPL, pod nizom je podstavek, cokol 10cm, ki je del omarice


**OM8** Nizka omarica, dim.130x60x90cm, od tega podstavek omare - cokol 10cm

zgornja plošča dim.130x60x3 cm, montirana na nizke omarice

nizka omarica dim.130x60x77cm + podstavek 10cm, z dvojnimi vrati z zaklepanjem in polico nastavljivo po višini

**LOKACIJA: B.7/ SPREJEM VZORCEV**

**ŠTEVILO KOSOV: 1**



**OPOMBA:**

- Glej široke opise elementov opreme, tlorisno dispozicijo in površinske načrte
- elementi morajo biti pritrjeni na steno
- vsa vrata morajo imeti možnost zaklepanja; oblika ročajev in barve po izboru projektanta
- podstavek, cokol opreme je prilagojen posamezni omari ali celotnemu sestavu
- dimenzije preveriti na objektu in opremo prilagoditi prostorom in izvedenim instalacijam
- po potrebi izvesti zapore do stene in prilagoditi višino zapore do stropa
- upoštevati morebitno prilagoditev niza glede na izbrano tehnološko opremo